



Transferts

HiTranz^{®/MD} Garment & Textile Transfers

pour vêtements et textiles

HiTranz[®] Poly (GTRH-P)



HiTranz[®] PolyAS (GTRH-PAS)



ANTI-STATIC
ANTISTATIQUE

HiTranz[®] PolyFR (GTRH-PFR)



FLAME RESISTANT
IGNIFUGÉ

Application guidelines: heat seal only.
Directives d'application: à thermocoller seulement.

HiTranz^{®MD}
Poly
PolyAS
PolyFR

temperature température	pressure pression	cycle time durée du cycle
320° - 356°F (160° - 180°C)	65 - 80 PSI (4.5 - 5.5 Bar)	12 - 15 sec.

For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtek.com/tekspec

Be identified. Be recognized!
Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.
Emblemtek[®], TekSpec[®] and HiTranz[®] are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.
Copyright © 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.
Emblemtek^{MD}, TekSpec^{MD} et HiTranz^{MD} sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.
Tous droits réservés 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.*

rev. 2022-05

T 800 267 9385
F 888 267 7785
info@emblemtek.com

